

Triflex HX2 Racer Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Racer mit breiter Elektrobürste und automatischer Bodenerkennung



- Hygiene Lifetime Filter mit >99,99%* Staubrückhaltevermögen
- Stärkster Miele Staubsauger**
- Patentiertes*** 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung
- Zwei VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit****

* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

EAN: 4002516445937 / Materialnummer: 11806040 /
Alte Materialnummer: 41OUL532EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Triflex HX2 Racer
Materialnummer Hersteller	11806040
EAN-Nummer	4002516445937
Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX2
Produkttyp	SOUL5
Bauform und Design	
Farbe	Lotosweiß
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3in1 - Design	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	Hygiene Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo	2 x 60
Laufzeit LOW-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 30
Laufzeit HIGH-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 14
Flächenleistung in m ²	2 x 125
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Fugendüse	•
Saugpinzel	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Elektrobürste Electro Compact	•
Elektrobürste MultiFloor XXL SEB 430	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•