


PW 6163 [Dual WEK]

Hygienewaschmaschine, Dampf direkt-/elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



- Trommelvolumen 160 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Große Programmvierfalt – spezielle Desinfektionsprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 46 %*, g-Faktor 400

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.


EAN: 4002516446972 / Materialnummer: 11812850 / Alte Materialnummer: 51616354ZER

| Bauform und Ausführung | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bauform | Hygienewaschmaschine |
| Linie | Professional |
| Front | Eisengrau |
| Füllverhältnis | 1:10 |
| Beladungsmenge in kg | 16,0 |
| Trommelvolumen in l | 160 |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite | 352 |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite | 366 |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite | 352 |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite | 366 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 153 |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | • |
| Schontrommel | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 9,63 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,13 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 55 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 51 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 46 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1025 |
| g-Faktor | 400 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Profitronic M |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Grund-/ Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Handwerksbetriebe | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |

PW 6163 [Dual WEK]

Hygienewaschmaschine, Dampf direkt-/elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.




EAN: 4002516446972 / Materialnummer: 11812850 / Alte Materialnummer: 51616354ZER

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Programme für Krankenhäuser | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Dualbeheizung (Dampf direkt/el) |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 15,00 |
| Heizleistung Dampf in kW | 29,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 18,00 |
| Absicherung in A | 25 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1718 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1153 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1070 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1800 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1310 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1138 |
| Nettogewicht in kg | 634,5 |
| Bruttogewicht in kg | 653 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 7482 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 6,50 |
| Ausstattung | |
| Patentierete Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| Unwuchtüberwachung | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Zwei Anzeige-Leuchten auf der reinen Seite | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler (Option) | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |

PW 6163 [Dual WEK]

Hygienewaschmaschine, Dampf direkt-/elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446972 / Materialnummer: 11812850 / Alte Materialnummer: 51616354ZER

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------------------------|---|
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option) | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Betriebsdatenerfassung | • |
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |

Kapazitäten

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Synthetikbetten [Anzahl] | 2 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 4 |
| Federbetten [Anzahl] | 2 |
| Federkissen [Anzahl] | 4 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 84 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 73 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 133 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 94 |

Normen, Prüf- und Kennzeichen

| | |
|---------------------------------------------|---|
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |