

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %\*, g-Faktor 541

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /  
Alte Materialnummer: 51624147ZER

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /

Alte Materialnummer: 51624147ZER

Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf direkt
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50-60HZ
Heizleistung Dampf in kW	86,00
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Dampfanschluss</b>	
Dampfanschluss	1 x 3/4"
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	642,0
Bruttogewicht in kg	693
Maximale Bodenbelastung in N	8873
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,70

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /  
Alte Materialnummer: 51624147ZER

<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	96
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•