

TCF770WP EcoSpeed&8kg  
T1 Wärmepumpentrockner:  
A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | FragranceDos<sup>2</sup>



- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche\*
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*\*
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home\*\*\*\*

\* Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

\*\* Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

\*\*\* Patent EP 2 431 516

\*\*\*\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516462996 / Materialnummer: 11819680 / Alte Materialnummer: 12CF7702D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
<b>Trockenergebnis</b>	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Geprüfte Hygiene	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	161
Laufzeit im Standardprogramm in min	165
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	66
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,32
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
<b>Trockenprogramme</b>	
Baumwolle	•

TCF770WP EcoSpeed&8kg  
 T1 Wärmepumpentrockner:  
 A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | FragranceDos<sup>2</sup>




EAN: 4002516462996 / Materialnummer: 11819680 / Alte Materialnummer: 12CF7702D

Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
<b>Trockenoptionen</b>	
Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Qualität</b>	
Softrippen	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	55
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e	3
Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e	0,42
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•

TCF770WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

A+++ | 8 kg | DryCare 40 | EcoSpeed | FragranceDos<sup>2</sup>



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm