

TEC235WP 8kg  
T1 Wärmepumpentrockner:  
A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516463528 / Materialnummer: 11819760 / Alte Materialnummer: 12EC2352D

- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners\*
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*
- PerfectDry sorgt dafür, dass die Wäsche nie zu feucht oder zu trocken ist
- Höchste Kondensationseffizienz schont Möbel und Räume
- Einfache Bedienung per Fingertipp – DirectSensor

\* Patent EP 2 455 537

\*\* Patent EP 2 431 516



|                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bauform</b>                                                                         |                              |
| Säulenfähig                                                                            | •                            |
| Side-by-Side                                                                           | •                            |
| Unterschiebbar                                                                         | •                            |
| Türanschlag                                                                            | links                        |
| <b>Bauart</b>                                                                          |                              |
| Produktmarke                                                                           | T1 Chrome Edition            |
| Wärmepumpentrockner                                                                    | •                            |
| <b>Design</b>                                                                          |                              |
| Blendenfarbe                                                                           | Lotosweiß                    |
| Gerätefarbe                                                                            | Lotosweiß                    |
| Türdesign                                                                              | Weiß                         |
| Farbe Drehwahlschalter                                                                 | Lotosweiß                    |
| Blendenausführung                                                                      | schräg                       |
| Bedienungsart                                                                          | Drehwahlschalter             |
| Display                                                                                | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| <b>Trockenergebnis</b>                                                                 |                              |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry                                                       | •                            |
| Intelligente Trommelreversierung                                                       | •                            |
| <b>Wäscheschonung</b>                                                                  |                              |
| Schontrommel                                                                           | •                            |
| Beladung in kg                                                                         | 8,0                          |
| <b>Bedienkomfort</b>                                                                   |                              |
| Startvorwahl bis zu 24h                                                                | •                            |
| Restzeitanzeige                                                                        | •                            |
| Programmablauf-Anzeige                                                                 | Nein                         |
| Trommelbeleuchtung                                                                     | LED                          |
| Kondensatbehälter                                                                      | •                            |
| Integrierte Kondenswasserableitung                                                     | •                            |
| AddLoad                                                                                | •                            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                                    |                              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                                      | A++                          |
| Jahresstromverbrauch in kWh                                                            | 192                          |
| Laufzeit im Standardprogramm in min                                                    | 165                          |
| Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW                      | 66                           |
| Kondensationseffizienzklasse                                                           | A                            |
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,55                         |
| EcoDry-Technologie                                                                     | •                            |
| Wartungsfreier Wärmetauscher                                                           | •                            |
| ProfiEco Motor                                                                         | •                            |
| <b>Trockenprogramme</b>                                                                |                              |
| Baumwolle                                                                              | •                            |
| Baumwolle Pfeil                                                                        | •                            |
| Pflegeleicht                                                                           | •                            |
| Feinwäsche                                                                             | •                            |
| Oberhemden                                                                             | •                            |
| Finish Wolle                                                                           | •                            |
| Express                                                                                | •                            |

TEC235WP 8kg  
 T1 Wärmepumpentrockner:  
 A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516463528 / Materialnummer: 11819760 / Alte Materialnummer: 12EC2352D

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Jeans                                               | •            |
| Imprägnieren                                        | •            |
| Vorbügeln                                           | •            |
| Bettwäsche                                          | •            |
| Lüften warm/DryFresh                                | •            |
| <b>Trockenoptionen</b>                              |              |
| Knitterschutz                                       | •            |
| Schonen plus                                        | •            |
| Summer                                              | •            |
| <b>Ergebnisqualität</b>                             |              |
| Beleuchtetes Duftsysteem FragranceDos               | •            |
| <b>Qualität</b>                                     |              |
| Softrippen                                          | •            |
| <b>Sicherheit</b>                                   |              |
| PIN-Code                                            | •            |
| Anzeige "Behälter entleeren"                        | •            |
| Anzeige "Filter reinigen"                           | •            |
| Optische Schnittstelle                              | •            |
| <b>Technische Daten</b>                             |              |
| Abmessungen in mm (Breite)                          | 596          |
| Abmessungen in mm (Höhe)                            | 850          |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                           | 640          |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm                | 1054         |
| Gewicht in kg                                       | 51           |
| Gesamtanschlusswert in kW                           | 1,10         |
| Spannung in V                                       | 220-240      |
| Absicherung in A                                    | 10           |
| Frequenz in HZ                                      | 50           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m               | 2,0          |
| Hermetisch geschlossen                              | •            |
| Kältemittelart                                      | R290         |
| Kältemittelmenge in kg                              | 0,11         |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e | 3            |
| Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e       | 0,33         |
| Leuchtmittel tauschen                               | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                       |              |
| Duftflakon                                          | •            |
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon              | •            |

TEC235WP 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm