

TSA213WP Active
T1 Wärmepumpentrockner:
A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516450948 / Materialnummer: 11820370 / Alte Materialnummer: 12SA2132D

- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners*
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet**
- PerfectDry sorgt dafür, dass die Wäsche nie zu feucht oder zu trocken ist
- Höchste Kondensationseffizienz schont Möbel und Räume
- Leichte Bedienung per Sensortasten – EasyControl

* Patent EP 2 455 537

** Patent EP 2 431 516



Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links
Bauart	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Blendenfarbe	Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	7,0
Bedienkomfort	
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jahresstromverbrauch in kWh	208
Laufzeit im Standardprogramm in min	155
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	66
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,70
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
Trockenprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Imprägnieren	•

TSA213WP Active
 T1 Wärmepumpentrockner:
 A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




EAN: 4002516450948 / Materialnummer: 11820370 / Alte Materialnummer: 12SA2132D

Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Ergebnisqualität	
Beleuchtetes Duftsysteem FragranceDos	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	640
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	56
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Kältemittelmenge in kg	0,11
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•

TSA213WP Active

T1 Wärmepumpentrockner:


A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm