

APCL 093  
 Wäschewanne, blau  
 mit 45 l Fassungsvermögen.



- Geeignet für FG 40
- Höhe (inkl. Handgriffe) 28,5, Breite 61, Tiefe 43 cm

EAN: 4002516474166 / Materialnummer: 11824310 / Alte Materialnummer: 59590093D

| Produktzugehörigkeit          |   |
|-------------------------------|---|
| Waschmaschinen                | • |
| Trockner                      | • |
| Mangeln                       | • |
| Bügelsysteme                  | • |
| Geräte-/Zubehörszugehörigkeit |   |
| HM 16-80                      | • |
| HM 16-83                      | • |
| PM 1210                       | • |
| PM 1214                       | • |
| PM 1217                       | • |
| PM 1318                       | • |
| PM 1418                       | • |
| PM 1421                       | • |
| PRI 318                       | • |
| PRI 418                       | • |
| PRI 210                       | • |
| PRI 214                       | • |
| PRI 217                       | • |
| D 500-1750                    | • |
| D 500-2000                    | • |
| D 500-2200                    | • |
| D 500-2500                    | • |
| D 500-3000                    | • |
| D 500-3300                    | • |
| D 600-1750                    | • |
| D 600-2000                    | • |
| D 600-2200                    | • |
| D 600-2500                    | • |
| D 600-3000                    | • |
| D 600-3300                    | • |
| D 800-1300                    | • |
| D 800-1750                    | • |
| D 800-2000                    | • |
| D 800-2200                    | • |
| D 800-2500                    | • |
| D 800-3000                    | • |
| D 800-3300                    | • |
| M 500-1750                    | • |
| M 500-2000                    | • |
| M 500-2200                    | • |
| M 500-2500                    | • |
| M 500-3000                    | • |
| M 500-3300                    | • |
| PM 1621                       | • |
| PM 1625                       | • |
| PM 1630                       | • |
| PM 1635                       | • |
| PM 1825                       | • |
| PM 1830                       | • |

APCL 093  
Wäschewanne, blau  
mit 45 l Fassungsvermögen.



EAN: 4002516474166 / Materialnummer: 11824310 / Alte Materialnummer: 59590093D

|                     |   |
|---------------------|---|
| PM 1835             | • |
| PT 5135 C           | • |
| PT 5136             | • |
| PT 5137 WP          | • |
| PT 5140 WP          | • |
| PT 5141 WP          | • |
| PT 5145 C           | • |
| PT 5155 C           | • |
| PT 5156             | • |
| PT 5157 WP          | • |
| PT 5186             | • |
| PT 7186             | • |
| PT 7188             | • |
| PT 7135 C           | • |
| PT 7136             | • |
| PT 7137 WP          | • |
| PT 7138             | • |
| PT 8203             | • |
| PT 8251             | • |
| PT 8251 COP         | • |
| PT 8253             | • |
| PT 8257             | • |
| PT 8257 WP          | • |
| PT 8301             | • |
| PT 8301 COP         | • |
| PT 8303             | • |
| PT 8331             | • |
| PT 8331 COP         | • |
| PT 8333             | • |
| PT 8333 HW          | • |
| PT 8337             | • |
| PT 8337 HW          | • |
| PT 8337 WP          | • |
| PT 8401             | • |
| PT 8403             | • |
| PT 8403 HW          | • |
| PT 8407             | • |
| PT 8407 HW          | • |
| PT 8503             | • |
| PT 8503 HW          | • |
| PT 8507             | • |
| PT 8507 HW          | • |
| PT 8803             | • |
| PT 8803 HW          | • |
| PT 8807             | • |
| PT 8807 HW          | • |
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |

APCL 093  
Wäschewanne, blau  
mit 45 l Fassungsvermögen.

EAN: 4002516474166 / Materialnummer: 11824310 / Alte Materialnummer: 59590093D

|                     |   |
|---------------------|---|
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |
| PWM 908             | • |
| PW 200 Profi@Work   | • |
| PT 200 Profi@Work   | • |
| PDR 300 SmartBiz    | • |
| PWM 300 SmartBiz    | • |
| PDR 500-08          | • |
| PDR 507             | • |

APCL 093  
Wäschewanne, blau  
mit 45 l Fassungsvermögen.



EAN: 4002516474166 / Materialnummer: 11824310 / Alte Materialnummer: 59590093D

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| PDR 900-08                     | •          |
| PDR 908                        | •          |
| PWM 511                        | •          |
| PWM 909                        | •          |
| PWM 514                        | •          |
| PWM 520                        | •          |
| PWM 912                        | •          |
| PWM 916                        | •          |
| PWM 920                        | •          |
| PDW 909                        | •          |
| PDR 510                        | •          |
| PDR 910                        | •          |
| PDR 514                        | •          |
| PDR 914                        | •          |
| PDR 518                        | •          |
| PDR 918                        | •          |
| PDR 522                        | •          |
| PDR 922                        | •          |
| PDR 528                        | •          |
| PDR 928                        | •          |
| PDR 544                        | •          |
| PDR 944                        | •          |
| PIB 100                        | •          |
| <b>Produktkategorie</b>        |            |
| Aufbewahrungs-/Transportsystem | •          |
| <b>Produkteigenschaften</b>    |            |
| Material                       | Kunststoff |
| Farbe                          | Blau       |
| Volumen in l                   | 45         |
| <b>Maße und Gewicht</b>        |            |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm      | 610        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm    | 420        |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm     | 260        |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm     | 360        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm   | 580        |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm    | 770        |
| Nettogewicht [kg]              | 1,46       |
| Bruttogewicht in kg            | 4,04       |