

## DAS 2620 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 60 cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516463412 / Materialnummer: 11862150 / Alte Materialnummer: 28S2620SD

<b>Bauform</b>	
Flachpaneelhaube	•
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Boosterstufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	310
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	555
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	415

DAS 2620  
 Flachpaneelhaube  
 mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516463412 / Materialnummer: 11862150 / Alte Materialnummer: 28S2620SD

Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	550
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	61,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm

596

Höhe des Haubenkörpers in mm

36

Tiefe des Haubenkörpers in mm

273

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm

450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW  
 Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

650

Nettogewicht in kg

12,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m

1,5

Schutzkontaktstecker

•

Gesamtanschlusswert in kW

0,20

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50

#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm


150

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

## DAS 2620 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , \* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).