


DAS 8930  
 Flachpaneelhaube  
 mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl Paneel in 90cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516495659 / Materialnummer: 11862350 /  
 Alte Materialnummer: 28S8930SD

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Flachpaneelhaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,2
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	270
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	630
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	880
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0

DAS 8930  
 Flachpaneelhaube  
 mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



EAN: 4002516495659 / Materialnummer: 11862350 /  
 Alte Materialnummer: 28S8930SD

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	425
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	630
Luftleistung Boosterstufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	720
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	60,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	861
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

DAS 8930

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke





EAN: 4002516495659 / Materialnummer: 11862350 /  
Alte Materialnummer: 28S8930SD

<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•

DAS 8930

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



DAS8930, Skizze

- 1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).