

## PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 29 (13.0) lb (kg) kg – 40 (18.0) lb (kg) kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516471929 / Materialnummer: 11895270 / Alte Materialnummer: 52918002SOM

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	29 (13,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	40 (18,0) lb (kg)
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,52
Programmlaufzeit in Min.	23
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	18,60
Absicherung in A	35
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	173,5
Bruttogewicht in kg	187
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•

PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516471929 / Materialnummer: 11895270 / Alte Materialnummer: 52918002SOM

Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•