

## PWM 508 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 73 l , Füllgewicht 8.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch\*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN: 4002516513117 / Materialnummer: 11898800 / Alte Materialnummer: 51508351D

### Bauform und Ausführung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Bauform                                    | Frontlader, säulenfähig |
| Linie                                      | Performance             |
| Front                                      | Edelstahl               |
| Blendenfarbe                               | Edelstahl               |
| Beladungsmenge in kg                       | 8,0                     |
| Trommelvolumen in l                        | 73                      |
| Türöffnung [Ø] in mm                       | 300                     |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 167                     |
| Türanschlag                                | rechts                  |
| Wartungsfreier Synchronmotor               | •                       |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | •                       |

### Anwendung

|  |   |
|--|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für das Handwerk                            | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Campingplatz                        | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für den Haushalt                            | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|   |       |
|---|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit   | •     |
| Geprüfte Hygiene  | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg    | 6,40  |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,13  |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 6,00  |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 51,0  |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 1,05  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 59    |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                    | 48,0  |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                 | 0,50  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 49    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 48    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 45    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.   | 1600  |
| g-Faktor  | 704   |
| Getestete Betriebsstunden   | 30000 |

## PWM 508 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516513117 / Materialnummer: 11898800 / Alte Materialnummer: 51508351D

| <b>Steuerung</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| Steuerungstyp   | M Select Kleine Riesen         |
| Programmierbarkeit  | Programmierbar                 |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                | 24                             |
| Restzeitanzeige   | •                              |
| Programmablaufanzeige                                     | •                              |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen                 | •                              |
| Sprache jederzeit einfach wählbar                         | •                              |
| <b>Dosierung</b>  |                                |
| Einspülkasten   | 3 Fächer                       |
| CapDosing   | •                              |
| Flexible Dosieradapter (Option)                           | •                              |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6                              |
| Leerstandsensierung                                       | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                                |
| Beheizungsart   | Elektro                        |
| Elektroanschluss  | 2N~ 400V 50HZ                  |
| Heizleistung in kW  | 5,30                           |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 5,50                           |
| Absicherung in A  | 16                             |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>                       |                                |
| Elektroanschluss  | 230V~                          |
| Heizleistung in kW  | 2,65                           |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 2,85                           |
| Absicherung in A  | 16                             |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe   | DN 22                          |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                   |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                 | 850                            |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                               | 605                            |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                | 714                            |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                | 940                            |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                              | 660                            |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                               | 768                            |
| Nettogewicht in kg  | 103,0                          |
| Bruttogewicht in kg                                       | 107                            |
| Maximale Bodenbelastung in N                              | 2820                           |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | <70 dB(A) re 20 µPa            |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                           | 1,00                           |
| <b>Ausstattung</b>  |                                |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung                         | •                              |
| Profi Stoßdämpfer   | •                              |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch                       | •                              |
| Desinfektionsspülen                                       | •                              |
| EcoSpeed  | •                              |

## PWM 508 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516513117 / Materialnummer: 11898800 / Alte Materialnummer: 51508351D

|  |     |
|--|-----|
| Vorbügeln  | •   |
| Effiziente Schöpfrippentechnik   | •   |
| Temperaturüberwachung  | •   |
| Spezialheizkörper  | •   |
| Mengenautomatik  | •   |
| Volumenstromzähler   | •   |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1   | •   |
| Kommunikationsschacht  | •   |
| Wäsche nachlegen   | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör   | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |     |
| Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg                              | 8,0 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | A   |
| Schleudereffizienzklasse (A-G)   | A   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh | 47  |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l         | 47  |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)                              | A   |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW                               | 72  |
| Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.                               | 219 |
| Recyclingquote in %  | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>  |     |
| Kassiersystem (Option)   | •   |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang                                       | •   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)                              | •   |
| LAN/WLAN-Modul (Option)  | •   |
| WiFiConn@ct  | •   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>   |     |
| CE   | •   |
| VDE-EMV  | •   |
| VDE  | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4   | •   |
| WEEE   | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                                    | •   |