

APWM 074

Bausatz Dosieradapter

für den direkten Anschluss von Dosierpumpen, \varnothing 9 mm, bei bis zu 9 kg Füllmenge.



- Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 9 mm
- Für 9 kg Benchmark Waschmaschinen
- Für 4 Dosieranschlüsse

EAN: 4002516589938 / Materialnummer: 11902710 / Alte Materialnummer: 59510074EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PWM 509	•
PWM 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht [kg]	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09