

PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese
mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

A++

EAN: 4002516516477 / Materialnummer: 11905980 / Alte Materialnummer: 52508251D

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 8,0 |
| Trommelvolumen in l | 130,00 |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | links |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für den Haushalt | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 2,80 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg | 0,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg | 0,17 |
| Programmlaufzeit in Min. | 79 |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min. | 79 |
| Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min. | 67 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Select Kleine Riesen |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |

PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN: 4002516516477 / Materialnummer: 11905980 / Alte Materialnummer: 52508251D

| Standard Elektroanschluss | |
|---|---------------------|
| Beheizungsart | Wärmepumpe |
| Elektroanschluss | 220-240V~ 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 0,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 1,44 |
| Absicherung in A | 10 |
| Auslieferung mit Netzstecker | • |
| Maße und Gewicht Trockner | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 777 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 72,0 |
| Bruttogewicht in kg | 78 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 920 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 3,60 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Flusenfilter in der Tür | • |
| Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Funktion Schonen Plus | • |
| Kondenswasserableitung | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trocknerkorb (Option) | • |
| Trommelbeleuchtung | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Jahresenergieverbrauch in kWh | 236 |
| Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a) | 67 |
| Laufzeit im Standardprogramm in Min. | 103 |
| Funktionsprinzip | Kondens |
| Beladungsmenge in kg | 8,0 |
| Enthält fluoridierte Treibhausgase | • |
| Hermetisch geschlossenes System | • |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge in kg | 0,61 |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e | 1430 |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e | 872,00 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |

PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN: 4002516516477 / Materialnummer: 11905980 / Alte Materialnummer: 52508251D

LAN/WLAN-Modul (Option)

•

WiFiConn@ct

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•