

## PDR 510 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 8.0 kg – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Alte Materialnummer: 52510001EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5	8,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	10,0
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	Ja

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•

### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	7,40
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	36

### Steuerung

Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,94
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16

### Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820

## PDR 510 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Alte Materialnummer: 52510001EU

Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	80
Maximale Bodenbelastung in N	853
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Funktionsprinzip	Abluft
Recyclingquote in %	90
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•