

## PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Alte Materialnummer: 52910001EU

- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	10,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	7,40
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	36
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro

## PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Alte Materialnummer: 52910001EU

Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,94
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	80
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	853
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trommelbeleuchtung	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	182
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	36
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	47
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•

PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.