

PDR 510 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 8.0 kg – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

EAN: 4002516494331 / Materialnummer: 11927690 /
Alte Materialnummer: 52510005EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5	8,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	10,0
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	7,40
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	36
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blenne mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,94
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215

PDR 510 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



EAN: 4002516494331 / Materialnummer: 11927690 /
Alte Materialnummer: 52510005EU

Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	80
Maximale Bodenbelastung in N	853

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,90

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %	90
---------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•