

KS 4783 ED

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN: 4002516515791 / Materialnummer: 11949630 / Alte Materialnummer: 36478350EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL Innenraum	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	6
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	122,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,33
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1850
Gerätetiefe in mm	675

KS 4783 ED

Stand-Kühlschrank


mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



EAN: 4002516515791 / Materialnummer: 11949630 / Alte Materialnummer: 36478350EU1


Gewicht in kg	66,8
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	399
4-Sterne-Gefrierzone in l	0
Gesamtnutzzinhalt in l	399
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

KS 4783 ED Stand-Kühlschrank mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm




K4776ED, KS4783DD, KS4783ED, FN4772E, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, Draufsicht, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, Aufstellskizze, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchezeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.