

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



- Trommelvolumen 80 l, maximales Füllgewicht 9.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 44 %*, g-Faktor 441
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Alte Materialnummer: 51509004EU

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance |
| Front | Eisengrau |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 9,0 |
| Füllverhältnis | 1:9 |
| Beladungsmenge in kg | 9,0 |
| Trommelvolumen in l | 80 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Automatischer Türverschluss | • |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Leistungsdaten | |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6,80 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 7,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,03 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 61,3 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 94,8 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1,30 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 1,59 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 54 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 64,6 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 94,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,30 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 0,70 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 46 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 41 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 47 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 44 |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in % | 25 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1200 |
| g-Faktor | 441 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Alte Materialnummer: 51509004EU

| Steuerung | |
|---|--------------------------------|
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Grund-/ Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Waschsalonge | • |
| Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Wäschereien und Mangelstuben | • |
| Programme für Handwerksbetriebe | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
| Programme für Unis, Kindergärten und Schulen | • |
| Programme für Krankenhäuser | • |
| Programme für Quick-Service-Restaurants | • |
| Programme für Campingplätze | • |
| Programme für Sportvereine | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
| Programme für Privathaushalte | • |
| Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 7,95 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,20 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Brauchwasser (Option) [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1020 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 700 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 730 |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Alte Materialnummer: 51509004EU

| | |
|---|--------------------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1214 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 750 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 817 |
| Nettogewicht in kg | 140,0 |
| Bruttogewicht in kg | 152 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 2421 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 2,30 |
| Ausstattung | |
| Patentierete Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Connector Box | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |