

Complete C2 Parquet XL  
Bodenstaubsauger mit Beutel  
mit schonender Parkettbürste zur erstklassigen Pflege empfindlicher Hartböden.



- Höchste Saugleistung – 890 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Schonend zu empfindlichen Hartböden – flexible Parquet Twister XL
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – AirClean+ Filter
- Der individuellen Arbeitshöhe anpassbar – Edelstahl-Teleskoprohr

EAN: 4002516556510 / Materialnummer: 12034790 / Alte Materialnummer: 41FRF532CE

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bauform</b>                                  |                              |
| Bodenstaubsauger mit Staubbeutel                | •                            |
| Produktmarke                                    | Complete C2                  |
| Motorvariante                                   | PowerLine                    |
| Produkttyp                                      | SFRF5                        |
| <b>Bauform und Design</b>                       |                              |
| Farbe                                           | Graphitgrau                  |
| <b>Bedienkomfort</b>                            |                              |
| Elektronische Saugkraftregulierung              | 6-stufiger Drehregler        |
| Ergonomischer Tragegriff                        | •                            |
| Ergonomischer Handgriff                         | •                            |
| Silence-System                                  | •                            |
| Saugrohr                                        | Comfort Teleskoprohr         |
| Park-System für Saugpausen                      | •                            |
| Park-System zum Abstellen                       | beidseitig                   |
| <b>Mobilität</b>                                |                              |
| Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse     | •                            |
| 3-Punkt-Lenkung                                 | •                            |
| Aktionsradius in m                              | 10                           |
| Kabellänge in m                                 | 6,5                          |
| <b>Filtersystem</b>                             |                              |
| Staubsaugerbeuteltyp                            | HyClean GN                   |
| Staubbeutelvolumen in l                         | 4,5                          |
| Staubbeutelwechsel-Anzeige                      | •                            |
| Ablufffilter                                    | AirClean Plus Filter         |
| Motorschutzfilter                               | •                            |
| <b>Sicherheit</b>                               |                              |
| Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff | •                            |
| Automatische Staubbeutelpositionierung          | •                            |
| Rundum-Möbelschutzleiste                        | •                            |
| <b>Technische Daten</b>                         |                              |
| Wattleistung                                    | 890                          |
| Lautstärke in dB                                | 80,0                         |
| Breite in mm                                    | 487                          |
| Höhe in mm                                      | 227                          |
| Gewicht in kg                                   | 7,0                          |
| Nennleistung in W                               | 890                          |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                   |                              |
| Dreitelliges Zubehör                            | integriert                   |
| Polsterdüse                                     | •                            |
| Fugendüse                                       | •                            |
| Saugpinsel Kunststoffborsten                    | •                            |
| Bodenbürste                                     | SBB 400-3 Parkett Twister XL |
| Bodendüse SBD 355-3                             | •                            |
| Parkettbürste Twister XL SBB 400-3              | •                            |
| Filter                                          | AirClean Plus Filter         |
| Reinigungsbürste                                | Nein                         |