


D 800-3500 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3500 mm.




- Leistung 265.0 kg/h*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3500 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

EAN: 4002516556732 / Materialnummer: 12035410 / Alte Materialnummer: 53803535D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	3500
Muldenmaterial	Stahl (KG)
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option)
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	265,0
Steuerung	
Touch-Display (Option)	Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	140,00
Gesamtanschluss in kW	6,32
Absicherung in A	40
Wärmeträger	
Ömlaufpumpe	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1615
Außenmaß, Nettobreite in mm	4765
Außenmaß, Nettotiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	3600
Bruttogewicht in kg	3630
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Wäscheabstreifer	•

D 800-3500 [G] LACO
Muldenmangel, Gas
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3500 mm.



EAN: 4002516556732 / Materialnummer: 12035410 / Alte Materialnummer: 53803535D

Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•