


D 800-3500 [EL] LACO
Muldenmangel, Elektro
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3500 mm.



- Leistung 238.0 kg/h*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3500 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung


EAN: 4002516556749 / Materialnummer: 12035420 / Alte Materialnummer: 53803505D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	3500
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option)
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	238,0
Steuerung	
Touch-Display (Option)	Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	120,00
Gesamtanschluss in kW	126,32
Absicherung in A	250
Wärmeträger	
Öllumlaufpumpe	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1615
Außenmaß, Nettobreite in mm	4765
Außenmaß, Nettotiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	3600
Bruttogewicht in kg	3630
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•

D 800-3500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3500 mm.



EAN: 4002516556749 / Materialnummer: 12035420 / Alte Materialnummer: 53803505D

Wäscherückführung (Option)

•

Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)

•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Anschlussmöglichkeiten

Faltung (Option)

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•