


KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



- Einfache Bedienung – EasySelect
- Modernes Design – 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 / Alte Materialnummer: 26652370D

| | |
|--|-------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | vorne links |
| Art | Vario-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 120 / Ø 210 |
| Max. Leistung in W | 1200/2200 |
| 2. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | hinten links |
| Art | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 145 |
| Max. Leistung in W | 1200 |
| 3. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | hinten rechts |
| Art | Koch-/Bräterzone |
| Größe in mm | Ø 170 / 170x290 |
| Max. Leistung in W | 1500/2600 |
| 4. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | vorne rechts |
| Art | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 180 |
| Max. Leistung in W | 1800 |
| Bedienkomfort | |
| Bedienung über Sensortasten | EasySelect |
| Kochzonenerweiterung | • |
| Displayfarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Restwärmenutzung | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



EAN: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 / Alte Materialnummer: 26652370D

Technische Daten

| | |
|---|----------------|
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 45 x 752 x 492 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 752 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 45 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 492 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 45 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 730 |
| Gewicht in kg | 10 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 470 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 756 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 7,80 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 496 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,4 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |


Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|----------------|----|
| Glasschaber | • |
| Anschlusskabel | Ja |

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 36 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Stufenfräsung, 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes
Zubehör)