

DAW 1920 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 645 m³/h in der Boosterstufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Metallfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516588436 / Materialnummer: 12061590 / Alte Materialnummer: 28W1920ED

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 36-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl Spülmaschinegeeignete Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	255
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	645
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	390
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	620
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0

DAW 1920 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN: 4002516588436 / Materialnummer: 12061590 / Alte Materialnummer: 28W1920ED

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	673–993
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	803–1123
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	673
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	993
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	803
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1123
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	15,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAW 1920 Active Wand-Dunstabzugshaube mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



DAW1920, DAW1922W Living, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)