

DAW 1620 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 640 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Metallfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516588429 / Materialnummer: 12061600 / Alte Materialnummer: 28W1620ED

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 36-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl Spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	390
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	38,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	390
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	620
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	60,0

DAW 1620 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN: 4002516588429 / Materialnummer: 12061600 / Alte Materialnummer: 28W1620ED

### Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	673–993
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	803–1123
Breite des Haubenkörpers in mm	598
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	673
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	993
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	803
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1123
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	13,4
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


### Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAW 1620 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



DAW1620, DAW1622W Living, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)