

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge
- Hoher Bedienkomfort mit Touchdisplay – M Touch Basic
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /  
Alte Materialnummer: 61040120DAC

| <b>Bauform und Ausführung</b>                            |                       |
|--|-----------------------|
| Bauform  | Unterbau-Spülmaschine |
| Linie  | MasterLine            |
| Modell   | SpeedPlus             |
| Spülsystem   | Frischwasser          |
| Anzahl Spülebenen  | 2                     |
| Front  | Lotosweiß             |
| Deckel   | Ohne Deckel           |
| Seitenwände  | Verzinkt              |
| <b>Anwendung</b>   |                       |
| Geeignet für die Gastronomie/Bar                         | •                     |
| Geeignet für die Hotellerie                              | •                     |
| Geeignet für die Pension                                 | •                     |
| Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung                | •                     |
| Geeignet für Büro und Agentur                            | •                     |
| Geeignet für das Handwerk                                | •                     |
| Geeignet für Quick-Service-Restaurants                   | •                     |
| Geeignet für den Sportverein                             | •                     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    |                       |
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                | •                     |
| Geprüfte Hygiene   | •                     |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.                              | 390                   |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min.                        | 5                     |
| Maximale Nachspültemperatur in °C                        | 70                    |
| Reinigungsleistung Teller/h                              | 456                   |
| Reinigungsleistung Körbe/h                               | 24                    |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | •                     |
| Lebensdauer in Spülzyklen                                | 28000                 |
| <b>Miele MOVE</b>  |                       |
| Vernetzungsfähig mit Miele MOVE                          | •                     |
| <b>Steuerung</b>   |                       |
| Steuerungstyp  | M Touch Basic         |
| Max. Startzeitvorwahl in h                               | 24                    |
| Restzeitanzeige  | •                     |
| Spülprogramme [Anzahl]                                   | 11                    |
| Programmablaufanzeige                                    | •                     |
| Einstellbare Displaysprachen                             | •                     |
| Sprachneutrale Bedienung                                 | •                     |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                         |                       |
| Elektroanschluss   | 3N AC 400V 50HZ       |
| Heizleistung in kW                                       | 8,50                  |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 8,90                  |
| Absicherung in A   | 16                    |
| CEE-Stecker  | •                     |
| Länge der Netzanschlussleitung in m                      | 1,90                  |
| <b>Mögliche Spannungsvariante</b>                        |                       |
| Elektroanschluss   | AC 230V 50HZ          |

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /

Alte Materialnummer: 61040120DAC

|  |                    |
|--|--------------------|
| Heizleistung in kW                               | 3,00               |
| Gesamtanschluss in kW                            | 3,40               |
| Absicherung in A                                 | 16                 |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                   |                    |
| Kaltwasser [Anzahl]                              | 1                  |
| Warmwasser [Anzahl]                              | 1                  |
| Erforderlicher Fließdruck in bar                 | 0,40-10,00         |
| Ablaufpumpe [DN]                                 | 22                 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm        | 100                |
| Integrierter Wasserenthärter                     | •                  |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l                   | 10,70              |
| Wasserschutzsystem                               | Waterproofsystem   |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l                | 8,00               |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm                 | 170                |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm                 | 150                |
| <b>Maße und Gewicht</b>                          |                    |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                        | 820                |
| Maximale Höhenverstellung in mm                  | 60,00              |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                      | 598                |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                       | 580                |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                       | 920                |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                     | 670                |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                      | 740                |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm                   | 559                |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm                 | 536                |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm         | 474                |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm        | 516                |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm                 | 216                |
| Erforderliche Nischenbreite in mm                | 600                |
| Nettogewicht [kg]                                | 65                 |
| Bruttogewicht in kg                              | 75                 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>      | 1200               |
| <b>Emissionswerte</b>                            |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Schallleistungspegel (LwA)                       | 59,0               |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                  | 1,44               |
| <b>Programme</b>                                 |                    |
| Universal  | •                  |
| Super kurz                                       | •                  |
| Kurz   | •                  |
| Hygiene  | •                  |
| Kalt/Vorspülen                                   | •                  |
| Gläser   | •                  |
| Biergläser                                       | •                  |
| Bestecke   | •                  |
| Kunststoffe                                      | •                  |
| Intensiv   | •                  |
| Regeneration                                     | •                  |

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /

Alte Materialnummer: 61040120DAC

Abpumpen

•

### Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller

•

1 x Oberkorb APFD 215

•

1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze

•

2 x Einsatz APFD 420 für Besteck

•

Höhenverstellbarer Oberkorb

•

Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

•

### Ausstattung

Trocknung

ohne

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler

•

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl

•

Salzgefäß in der Tür

•

Perfect GlassCare

•

Einstellbare Temperaturhaltezeit

•

Veränderbare Nachspültemperatur

•

Optische Schnittstelle

•

Siebeinsatzkontrolle

•

WLAN

•

Umfangreiches Zubehör (Option)

•

### Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger

•

Externes Dosiermodul für Klarspüler

•

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•

Spritzwasserschutz IPX1

•

EMV-Funkschutz

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•