

PFD 404 DOS [WB Hygiene]  
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine  
 mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575726 / Materialnummer: 12065260 /  
 Alte Materialnummer: 61040487DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Stand-Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	Hygiene
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Verzinkt
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	85
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16

- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575726 / Materialnummer: 12065260 /

Alte Materialnummer: 61040487DAC

### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150

### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	820
Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm	835
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	79
Bruttogewicht in kg	89
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200

### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44

### Programme

Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575726 / Materialnummer: 12065260 /

Alte Materialnummer: 61040487DAC

<b>Korbgestaltung</b>	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Füllstandanzeige	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Türverriegelung, codegeschützt	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•