

PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575757 / Materialnummer: 12065290 /
Alte Materialnummer: 61040485DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Unterbaubare Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	Hygiene
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	85
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16

- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575757 / Materialnummer: 12065290 /

Alte Materialnummer: 61040485DAC

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	820
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	595
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	77
Bruttogewicht in kg	87
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1200

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44

Programme

Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•

PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575757 / Materialnummer: 12065290 /

Alte Materialnummer: 61040485DAC

Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller

1 x Oberkorb APFD 215

1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze

2 x Einsatz APFD 420 für Besteck

Höhenverstellbarer Oberkorb

Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

Ausstattung

Trocknung

AutoOpen-
Trocknungsunterstützung

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler

Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger

Füllstandanzeige

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl

Salzgefäß in der Tür

AutoClose

Perfect GlassCare

Sprühnebel-Dampfkondensator

Türverriegelung, codegeschützt

Einstellbare Temperaturhaltezeit

Veränderbare Nachspültemperatur

Optische Schnittstelle

Siebeinsatzkontrolle

WLAN

Umfangreiches Zubehör (Option)

Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für Klarspüler

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

Spritzwasserschutz IPX1

EMV-Funkschutz

DIN 10512

DIN EN 17735