

## PFD 407 U [WOB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

ohne Körbe, für Heime, Krankenhäuser und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Besonders hygienische Ergebnisse – thermische Desinfektion
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Einfach dosieren – Optionaler Anschluss an externes Dosiermodul
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575948 / Materialnummer: 12065490 /  
Alte Materialnummer: 61040731DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	HygienePlus
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Kindergärten	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1

## PFD 407 U [WOB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

ohne Körbe, für Heime, Krankenhäuser und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575948 / Materialnummer: 12065490 /

Alte Materialnummer: 61040731DAC

Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	820
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	595
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	67
Bruttogewicht in kg	77
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Thermische Desinfektion (Vario TD)	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Ohne Korbausstattung	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•

## PFD 407 U [WOB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

ohne Körbe, für Heime, Krankenhäuser und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575948 / Materialnummer: 12065490 /

Alte Materialnummer: 61040731DAC

<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Türverriegelung, codesgeschützt	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•