

G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN: 4002516604457 / Materialnummer: 12142750 / Alte Materialnummer: 21574057D

<b>Bauart</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,55
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	210
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
Kurz	•
IntenseZone	•

## G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN: 4002516604457 / Materialnummer: 12142750 / Alte Materialnummer: 21574057D

Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
Korbgestaltung	ExtraComfort 45 cm
Anzahl Maßgedecke	9
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,4
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, niederlands, português, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

## G 5740 SCi SL


Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)