

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 902.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner\*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

\* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516620532 / Materialnummer: 12173520 / Alte Materialnummer: 52918008EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	38
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit StreamClean

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 902.



EAN: 4002516620532 / Materialnummer: 12173520 /  
Alte Materialnummer: 52918008EU

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Wärmepumpe in kW	16,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	169,5
Bruttogewicht in kg	183
Maximale Bodenbelastung in N	1928
<b>Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1370
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	426
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1530
Nettogewicht in kg	159,5
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1000
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Bruttogewicht in kg	217,0
Maximale Bodenbelastung in N	1809
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	53 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	11,00
<b>Ausstattung</b>	
StreamClean (Wärmetauscherreinigung)	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftruppen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	94
Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO <sub>2</sub> e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO <sub>2</sub> e	2299
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 902.



EAN: 4002516620532 / Materialnummer: 12173520 /

Alte Materialnummer: 52918008EU

LAN-Modul (Option)

•

### Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•