

APLW 636

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.



- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Druckluftflaschen
- Gemischte Aufbereitung möglich
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Flexible Beladungsmöglichkeiten
- Einsetzbar im Wagen A 500

EAN: 4002516697404 / Materialnummer: 12230220 /
Alte Materialnummer: 69663600D

| Produktzugehörigkeit | |
|---|-----------|
| Großraum-Laborspüler | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 [Safety] | • |
| PLW 8616 [Safety] | • |
| PLW 8617 [Safety] | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Pressluftatmer-Tragegestelle | • |
| Einsatz für Druckluftflaschen | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen | • |
| Aufbereitung von Druckluftflaschen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Kapazität | |
| Druckluftflaschen [Anzahl] | 4 |
| Pressluftatmer-Tragegestelle mit Druckluftflasche [Anzahl] | 2 |
| Pressluftatmer-Tragegestelle [Anzahl] | 4 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 460 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 620 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 780 |
| Nettogewicht in kg | 13,56 |
| Bruttogewicht in kg | 13,56 |