

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516658931 / Materialnummer: 12259770 / Alte Materialnummer: 52516003DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180

PDR 516 SL ROP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516658931 / Materialnummer: 12259770 / Alte Materialnummer: 52516003DAC

Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1664
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Unterfahrbare Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•