

## PDR 516 SL COP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516658948 / Materialnummer: 12259780 / Alte Materialnummer: 52516012DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70

## PDR 516 SL COP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



EAN: 4002516658948 / Materialnummer: 12259780 / Alte Materialnummer: 52516012DAC

### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
Unterfahrbarer Sockel	•
Kommunikationsschacht	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem	•
Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•