

PDR 516 SL COP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



- Trommelvolumen 300.00 l , Füllgewicht 12.0 kg – 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516658955 / Materialnummer: 12259790 /
Alte Materialnummer: 52516011DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	SlimLine
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N	1664
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,70

PDR 516 SL COP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



EAN: 4002516658955 / Materialnummer: 12259790 /
Alte Materialnummer: 52516011DAC

Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
Unterfahrbarer Sockel	•
Kommunikationsschacht	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•