

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, gasbeheizt

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516658986 / Materialnummer: 12259820 / Alte Materialnummer: 52516005DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	14,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,65
Programmlaufzeit in Min.	27
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Gas in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, gasbeheizt

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516658986 / Materialnummer: 12259820 / Alte Materialnummer: 52516005DAC

Nettogewicht in kg	149,7
Bruttogewicht in kg	163
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
Funktion Schonen	•
Unterfahrbarer Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•