

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcorn-taste

EAN: 4002516747628 / Materialnummer: 12305100 / Alte Materialnummer: 22784086D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
Farbe	Obsidianschwarz matt
ArtLine	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Niedertemperaturgaren	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heißluft Plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Popcorn-Funktion	•

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



EAN: 4002516747628 / Materialnummer: 12305100 / Alte Materialnummer: 22784086D

Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



EAN: 4002516747628 / Materialnummer: 12305100 / Alte Materialnummer: 22784086D

Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätehöhe in mm	600
Gerätetiefe in mm	562
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Glasschale	2

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



Seitenansicht H7000 BM, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 BM, Skizze




Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze


Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




Installation H7000 BM, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




Einbau H7000 BM XL, Skizze



Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Installation Kombi BM XL, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²