

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516719793 / Materialnummer: 12305560 / Alte Materialnummer: 23784088D

| Jubiläumsaktion | |
|---|----------------------|
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Bauform und Design | |
| Farbe | Obsidianschwarz matt |
| Dampfbackofen | • |
| ArtLine | • |
| Grifflos | • |
| Genussvorteile | |
| Schnellaufliegen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügarer ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Speisethermometer | kabellos |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heißluft plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill groß | • |
| Dampfgaren | • |
| Sous-vide | • |
| Erhitzen | • |
| Gourmet Braten | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Kuchen Spezial | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Teller wärmen | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516719793 / Materialnummer: 12305560 / Alte Materialnummer: 23784088D

| | |
|---|---------|
| Display | M Touch |
| Näherungssensor MotionReact | • |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramme | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass Tür | • |
| Dampftechn. / Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| Frischwassertank Volumen in l | 1,4 |
| Frischwassertank hinter Liftblende | • |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende | • |
| Ablaufsieb | • |

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516719793 / Materialnummer: 12305560 / Alte Materialnummer: 23784088D

| Sicherheit | |
|---|-----------------|
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbelichtung | BrilliantLight |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Niscentiefe in mm | 550 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 456 |
| Gerätehöhe in mm | 455,5 |
| Gerätehöhe in mm | 456 |
| Gerätetiefe in mm | 569 |
| Gerätetiefe in mm | 568,5 |
| Gerätetiefe in mm | 569 |
| Gewicht in kg | 40,2 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,40 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71 | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar) | 1 |
| Kabelloses Speisethermometer | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter | 1 |
| HydroClean Reiniger | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.




EAN: 4002516719793 / Materialnummer: 12305560 / Alte Materialnummer: 23784088D

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVSV7010 Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze




DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze



Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl