

KFN 4393 DD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh, NoFrost und vier Gefrierschubladen für optimales Einlagern.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefrierergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN: 4002516701200 / Materialnummer: 12335990 / Alte Materialnummer: 38439344EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL Innenraum	•
VarioRoom	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	210,24
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,57
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

KFN 4393 DD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh, NoFrost und vier Gefrierschubladen für optimales Einlagern.



EAN: 4002516701200 / Materialnummer: 12335990 / Alte Materialnummer: 38439344EU1

Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	75,6
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	227
4-Sterne-Gefrierzone in l	132
Gesamtnutzzinhalt in l	359
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

