

## G 7233 SCU E

Unterbau-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 43 dB(a) dB (A)
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose



EAN: 4002516702320 / Materialnummer: 12338090 / Alte Materialnummer: 21723336D

<b>Bauart</b>	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	CleanSteel Front
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•

G 7233 SCU E  
 Unterbau-Geschirrspüler  
 mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN: 4002516702320 / Materialnummer: 12338090 / Alte Materialnummer: 21723336D

Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	47,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 7233 SCU E  
Unterbau-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –  
1 (Material-Nr. 6.394.761)