

G 7260 SCVi

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab ?? Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN: 4002516702368 / Materialnummer: 12338140 / Alte Materialnummer: 21726062D

| | |
|--|---------------------------------|
| Bauart | |
| Vollintegrierte Geschirrspüler | • |
| 60er Geschirrspüler | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe | Weiß |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Türschließhilfe | ComfortClose |
| Restzeitanzeige | • |
| Startvorwahl bis zu 24 h | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
| Wahl der Displaysprache | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 8,4 |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,54 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten | 230 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Warmwasseranschluss | • |
| Halbe Beladung | • |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | • |
| AutoOpen-Trocknung | • |
| SensorDry | • |
| Umluft-Turbothermic-Trocknung | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Spülprogramme | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45°C | • |
| Intensiv 75°C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55°C | • |
| Fein | • |
| Programmpaket für spezielle Anforderungen | • |
| ExtraLeise 39 dB(A) | • |

G 7260 SCVi
Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN: 4002516702368 / Materialnummer: 12338140 / Alte Materialnummer: 21726062D

| | |
|--|---|
| Gerätepflege | • |
| Salz ausspülen | • |
| Spüloptionen | |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra sauber | • |
| Extra trocken | • |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter | 2 |
| FlexCare-Tassenauflage | 1 |
| Korbgestaltung | ExtraComfort |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite minimal in mm | 600 |
| Nischenbreite maximal in mm | 600 |
| Nischenhöhe minimal in mm | 805 |
| Nischenhöhe maximal in mm | 870 |
| Niscentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 598 |
| Gerätehöhe in mm | 805 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 48,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Elektrische Frequenz Standard | 50 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
| Min. Frontplattengewicht in kg | 4,0 |
| Max. Frontplattengewicht in kg | 10,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.] | 8,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.] | 16,0 |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) | • |

G 7260 SCVi
Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.




EAN: 4002516702368 / Materialnummer: 12338140 / Alte Materialnummer: 21726062D

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder
3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis

•

G 7260 SCVi
Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),