

G 7760 SCVi AutoDos  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41 dB(a) dB (A)
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe



EAN: 4002516702696 / Materialnummer: 12338570 / Alte Materialnummer: 21776062D

<b>Bauart</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•

G 7760 SCVi AutoDos  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702696 / Materialnummer: 12338570 / Alte Materialnummer: 21776062D

ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0


G 7760 SCVi AutoDos  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702696 / Materialnummer: 12338570 / Alte Materialnummer: 21776062D

Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	14,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 7760 SCVi AutoDos  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),