

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank Automatischer Dosierung
- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight



EAN: 4002516702719 / Materialnummer: 12338590 / Alte Materialnummer: 21778362D

<b>Bauart</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516702719 / Materialnummer: 12338590 / Alte Materialnummer: 21778362D

ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0


G 7783 SCVi AutoDos K2O FF  
 Vollintegrierter Geschirrspüler  
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516702719 / Materialnummer: 12338590 / Alte Materialnummer: 21778362D

Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	14,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 7783 SCVi AutoDos K20 FF  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze), FrontFit

1) Sockelhöhe 20-125 mm, , 2) Sockelhöhe 85-190 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),