

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank Automatischer Dosierung
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Intuitive, schnelle und übersichtliche Touchbedienung – M Touch Display



EAN: 4002516701873 / Materialnummer: 12338790 / Alte Materialnummer: 21798562D

| | |
|--|--------------------------------|
| Bauart | |
| Vollintegrierte Geschirrspüler | • |
| 60er Geschirrspüler | • |
| XXL-Geschirrspüler | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | CleanSteel/ Obsidianschwarz |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste |
| Display | M Touch Vi |
| Displayfarbe | Weiß |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| BrilliantLight | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Startvorwahl bis zu 24 h | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
| Geschirr ergänzen möglich | • |
| Wahl der Displaysprache | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 8,4 |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,54 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten | 230 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Warmwasseranschluss | • |
| Halbe Beladung | • |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | • |
| AutoOpen-Trocknung | • |
| SensorDry | • |
| Umluft-Turbothermic-Trocknung | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Spülprogramme | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45°C | • |
| Intensiv 75°C | • |

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN: 4002516701873 / Materialnummer: 12338790 / Alte Materialnummer: 21798562D

| | |
|---|------------------------|
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55°C | • |
| Fein | • |
| Programmpaket für spezielle Anforderungen | • |
| Hygiene | • |
| SolarSpar | • |
| ExtraLeise 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Ohne Oberkorb 65°C | • |
| Gerätepflege | • |
| Salz ausspülen | • |
| Spüloptionen | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra sauber | • |
| Extra trocken | • |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter | 2 |
| FlexCare-Tassenauflage | 1 |
| Korbgestaltung | MaxiComfort |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite minimal in mm | 600 |
| Nischenbreite maximal in mm | 600 |
| Nischenhöhe minimal in mm | 845 |
| Nischenhöhe maximal in mm | 910 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 598 |
| Gerätehöhe in mm | 845 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 120,5 |
| Nettogewicht in kg | 49,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Elektrische Frequenz Standard | 50 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
| Min. Frontplattengewicht in kg | 4,0 |

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN: 4002516701873 / Materialnummer: 12338790 / Alte Materialnummer: 21798562D

| | |
|--|---|
| Max. Frontplattengewicht in kg | 12,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Gutschein für 6 x PowerDisk | • |

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20
Vollintegrierter Geschirrspüler
– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,