

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 / Alte Materialnummer: 36642227EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
<b>Design</b>	
Frontfarbe	Graphitgrau Glas
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence System	•
Anzahl der Roste	2
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	143,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,39
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	890
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	906
Gerätetiefe in mm	572
Gewicht in kg	54,0

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 / Alte Materialnummer: 36642227EU1

Klimaklasse	SN
Weinzone in l	104
Gesamtnutzinhalt in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Active AirClean Filter	•


## KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Skizze, frontal




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Seitenansicht (Skizze)




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten (Skizze)




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten, Seitenansicht (Skizze)




ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Innenraummaße (Skizze)



ENB1060, Kombination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Skizze



ENB1060, Kombination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Skizze