

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.
Vollintegrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Echte Favoriten dürfen auffallen: Unsere beste Korbausstattung – Sonderedition



EAN: 4002516714248 / Materialnummer: 12374920 / Alte Materialnummer: 21779362D

| | |
|--|---------------------------------|
| Jubiläumsaktion | |
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Bauart | |
| Vollintegrierte Geschirrspüler | • |
| 60er Geschirrspüler | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | Obsidianschwarz |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe | Weiß |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| BrilliantLight | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Startvorwahl bis zu 24 h | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
| Wahl der Displaysprache | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 8,4 |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,54 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten | 230 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Warmwasseranschluss | • |
| Halbe Beladung | • |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | • |
| AutoOpen-Trocknung | • |
| SensorDry | • |
| Umluft-Turbothermic-Trocknung | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Spülprogramme | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45°C | • |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714248 / Materialnummer: 12374920 / Alte Materialnummer: 21779362D

| | |
|---|------------------------|
| Intensiv 75°C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55°C | • |
| Fein | • |
| Programmpaket für spezielle Anforderungen | • |
| Hygiene | • |
| SolarSpar | • |
| ExtraLeise 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Ohne Oberkorb 65°C | • |
| Gerätepflege | • |
| Salz ausspülen | • |
| Spüloptionen | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra sauber | • |
| Extra trocken | • |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter | 2 |
| FlexCare-Tassenauflage | 1 |
| Korbgestaltung | 125 Gala Edition |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite minimal in mm | 600 |
| Nischenbreite maximal in mm | 600 |
| Nischenhöhe minimal in mm | 805 |
| Nischenhöhe maximal in mm | 870 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 598 |
| Gerätehöhe in mm | 805 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 48,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Elektrische Frequenz Standard | 50 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714248 / Materialnummer: 12374920 / Alte Materialnummer: 21779362D

| | |
|--|---|
| Min. Frontplattengewicht in kg | 4,0 |
| Max. Frontplattengewicht in kg | 11,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.] | 7,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.] | 14,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Gutschein für 6 x PowerDisk | • |
| Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz, DishClean | • |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),