

WWB380 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A-20%*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten**

* 20% sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516747499 / Materialnummer: 12397120 / Alte Materialnummer: 11WB3803D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	38
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•

WWB380 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516747499 / Materialnummer: 12397120 / Alte Materialnummer: 11WB3803D

Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
Kurz	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2


WWB380 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:


A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm