

K 7237 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



EAN: 4002516747093 / Materialnummer: 12443670 / Alte Materialnummer: 36723700EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	77,38
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,21
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1024
Nischenhöhe in mm max.	1040
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1022
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	37,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	16

K 7237 D

Einbau-Kühlschrank


mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



EAN: 4002516747093 / Materialnummer: 12443670 / Alte Materialnummer: 36723700EU1

Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	166
Gesamtnutzinhalt in l	166
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

K 7237 D
Einbau-Kühlschrank
mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



K7237D, K7238D, K7233E, K7234E, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7237D, K7238D, K7233E, K7234E, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7238D, K7237D, K7233E, K7234E, Seitenansicht (Skizze)