

K 7448 C

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand



EAN: 4002516746591 / Materialnummer: 12444120 / Alte Materialnummer: 36744800EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	116,07
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1397
Nischenhöhe in mm max.	1413
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559

K 7448 C

Einbau-Kühlschrank


mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



EAN: 4002516746591 / Materialnummer: 12444120 / Alte Materialnummer: 36744800EU1

Gerätehöhe in mm	1395
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	51,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	21
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	191
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzzinhalt in l	206
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

K 7448 C  
 Einbau-Kühlschrank  
 mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



K7477B, K7478C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7477B, K7478C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7477B, K7478C, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Seitenansicht (Skizze)