

K 7798 C L

Einbau-Kühlschrank

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür – ActiveDoor
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden – FlexiTray



EAN: 4002516748076 / Materialnummer: 12445000 / Alte Materialnummer: 36779801EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	130,67
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,35
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

K 7798 C L

Einbau-Kühlschrank

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.




EAN: 4002516748076 / Materialnummer: 12445000 / Alte Materialnummer: 36779801EU1

Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1777
Nischenhöhe in mm max.	1793
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	73,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	250
davon PerfectFresh-Zone in l	98
4-Sterne-Gefrierzone in l	27
Kellerfach in l	250
Gesamtnutzzinhalt in l	276
Lagerzeit bei Störung in h	14
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•

K 7798 C L


Einbau-Kühlschrank

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.




FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Einbau (*Fußnote) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Seitenansicht (Skizze)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich