

DA 9092 W Screen  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



- Geradlinige Form mit 880 mm Breite und minimaler Tiefe von 260 mm
- Moderne Touchbedienung auf Glasfront
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Breite Ablage – als Abstellfläche z. B. für Gewürze
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 / Alte Materialnummer: 28909240D

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bauform</b>                                               |                 |
| Wand-Dunstabzugshaube                                        | •               |
| <b>Bauform und Design</b>                                    |                 |
| Farbe                                                        | Obsidianschwarz |
| <b>Betriebsarten</b>                                         |                 |
| Art der Luftführung                                          | Umrüstbar       |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 29          |
| <b>Bedienkomfort</b>                                         |                 |
| Elektronische Steuerung                                      | •               |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3               |
| Touchbedienung                                               | •               |
| Boosterstufen                                                | 1               |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •               |
| Silence-Paket                                                | •               |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |                 |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | B               |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 67,7            |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | B               |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A               |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | B               |
| <b>Filtersystem</b>                                          |                 |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2               |
| <b>Beleuchtung</b>                                           |                 |
| LED                                                          | •               |
| Anzahl x Watt                                                | 1 x 3,2 W       |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 300             |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500            |
| Ambiente-Beleuchtung                                         | No              |
| <b>Gebläse</b>                                               |                 |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •               |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                                 | •               |
| <b>Abluft</b>                                                |                 |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 205             |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 310             |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 415             |
| Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)                | 670             |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 39,0            |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 45,0            |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 50,0            |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3       | 62,0            |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                  | 25,0            |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 31,0            |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 36,0            |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13    | 48,0            |
| <b>Umluft</b>                                                |                 |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 190             |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 290             |

DA 9092 W Screen  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 / Alte Materialnummer: 28909240D

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591 | 605  |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 385  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 44,0 |
| Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 69,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 51,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 58,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 30,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 37,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 44,0 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13   | 55,0 |

#### Sicherheit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung          | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

#### Technische Daten

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                                                    | 500  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm                                                    | 500  |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                              | 880  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm                                               | 500  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm                                               | 500  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                                                          | 500  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                                | 500  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                                                          | 500  |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                               | 260  |
| Mindestabstand über Elektrokochofeldern in mm                                               | 450  |
| Nettogewicht in kg                                                                          | 21,5 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                       | 1,5  |
| Schutzkontaktstecker                                                                        | •    |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                   | 0,20 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW<br>Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Spannung in V                                                                               | 230  |
| Absicherung in A                                                                            | 10   |
| Phasenanzahl                                                                                | 1    |
| Frequenz in Hz                                                                              | 50   |

#### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben                 | •   |
| Abluftanschluss oben und hinten      | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |


#### Mitgeliefertes Zubehör

|                |   |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

DA 9092 W Screen

Wand-Dunstabzugshaube

mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



DA9091W, DA9092 (Skizze)

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft.  
Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.